

LAMP スライドコートハンガー「ツルスター」PAT 取付説明書

TE-700/TE-800, EXTENSION COAT HANGER - INSTALLATION INSTRUCTIONS

このたびは **LAMP** スライドコートハンガー「ツルスター」TE-700/TE-800 をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みの上、正しく施工されるようお願いいたします。


Please read this instruction sheet carefully for proper installation and operation. Incorrect installation and improper use of the product may cause damage to the unit, and can also cause injury. This instruction sheet should be kept by the user after installation.

■押し入れなどの垂直面に取り付ける場合の取付手順

1) L 金具 ① ② の仮取付け (図 1, 2)


- i カモイの裏側部に段差があったり、裏板がベニヤ板などで弱い場合、図のようにヌキ材をあらかじめ取り付けてください。
- ii 押し入れ内部の前後のヌキ材に、L 金具 ① ② を図のように上の長穴1ヶ所だけで仮止めします (L 金具は前後共通です)。

図(Fig.)1 PROVISIONAL INSTALLATION OF MOUNTING L-BRACKET ①, ②



■ MOUNTING TO FRAMES AND WALL


図(Fig.)2 PROVISIONAL INSTALLATION OF MOUNTING L-BRACKET ①, ②



2) リヤースポート③の取り付け (図 3)


リヤースポート③付属の小ねじ⑥で、図のように取り付けます。

図(Fig.)3 MOUNTING OF REAR SUPPORT ③




3) ガイドレール④の取り付け (図 4,5)


- i ガイドレール④の後端部をリヤースポート③に、静かに差し込んでから、ガイドキャップ⑤の逆T溝部を、L 金具①の爪部にきちんとかかるように差し込みます。(図 4)
- ii ガイドキャップ⑤の下側から、付属の小ねじ⑥で L 金具①にしっかり止めます。(図 5)小ねじはゆるまないよう確実に締め付けてください。



図(Fig.)4 MOUNTING OF GUIDE TRACK ④



図(Fig.)5 MOUNTING OF GUIDE TRACK ⑤



注) 小ねじ⑥は、ゆるまないように確実に締め付けてください。

4) 上下調整 (図 5)

ハンガーパイプ⑦を静かに一杯まで引き出して、水平が出ているか確認してください。水平が出ない場合は、前後のL 金具①②の木ねじを少しゆるめてL 金具を上下させて調整し、調整後、木ねじをしっかり止めてください。

5) L 金具の本取り付け (図 5)

L 金具①②の残りの取付穴 (丸穴) に木ねじ⑧⑨で図のように確実に止めます。

以上で取付完了です。

■天板直付けなどの水平面に取り付ける場合の取付手順

1) 位置決め

ガイドレール④にリヤースポート③を図のように差し込み、天板の取付位置に当てがって、前後の取付部の外形を鉛筆などで目印を付けます。(スライドハンガーは柱または側板から約300mmはなします)

2) リヤースポート③の取り付け

リヤースポート③をガイドレール④から抜き取って、天板につけた目印に合わせてタッピンねじまたは木ねじ⑩で取り付けます。

3) ガイドレール④の取り付け


ガイドレール④の後部をリヤースポート③に差し込み (図 4 と同じ要領で)、ガイドキャップ⑤を天板につけた目印に合わせて、下側からタッピンねじまたは木ねじ⑩で天板に確実に取り付けます。

以上で取り付け完了です。

●お願い:

押し入れ、ロッカー等の内部は湿気やほこりがこもりがちです。製品を永く美しく保つために時々換気を行ない、スライドハンガーのめっき・塗装部を乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。

図(Fig.)



■ MOUNTING TO CEILING

INSTALLATION INSTRUCTION


● Both TE-700 and TE-800 are applicable for ceiling or wall mounting. However, wardrobe or cabinet must have enough depth to take overall length of 700 mm (27-5/8") for TE-700 or 800 mm (31-1/2") for TE-800 respectively.

● Mounting is simply done by a series of procedures illustrated in Figures 1 to 5.

● TE-700 and TE-800 can be fixed in any distances of 600 - 800 mm (23-5/8 - 31-1/2") or 700 - 900 mm (27-5/8 - 35-3/8") between two L-shape brackets respectively in wall mounting.


PLEASE BE SURE :

1. L-shape bracket is not necessary for ceiling mounting. (Fig.)
2. All connecting parts, such as tongue of L-shape brackets to T-groove of plastic guide piece, must be fully coupled.
3. Foundation where an extension coat hanger is fixed must be strong enough to take the weight of clothing.



※「タッピンねじ、なべ4.5×20」-2本 (または「丸木ねじ4.1×25」-2本) ⑩及び、「タッピンねじ、なべ4.5×20」-4本⑩は別途ご用意ください。

■寸法図



Material : Steel & plastic
Finish : Baked metallic brown chrome

コード No.	全長	スライド量	ブラケット取付面 奥行寸法	最大吊下 荷重 N (kgf)	自重 (kg)	1箱	Art No.	Total length	Max.travel length	Bracket adjustable ranges	Load capacity N(kgf)	Net weight (kg)	Carton (pcs)
TE-700	700	520	600 ~ 800	196(20)	2.4	1本	TE-700	700	520	600 ~ 800	196(20)	2.4	1
TE-800	800	570	700 ~ 900	196(20)	2.7	1本	TE-800	800	570	700 ~ 900	196(20)	2.7	1

SUGATSUNE スガツネ工業株式会社

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO14001 (JSAE597) 審査登録

<http://www.sugatsune.co.jp/>

アーキテリア事業部 (建築金物・家具金物)
大阪支店
仙台営業所
名古屋営業所
福岡営業所
アーキテクト・サポート室 (建築設計事務所様向け技術相談)
SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD.
SUGATSUNE AMERICA, INC.

東京都千代田区岩本町2-5-10
大阪府大阪市中央区内淡路町2-2-6
宮城県仙台市青葉区本町1-11-1・8F
愛知県名古屋市中区栄5-28-12・4F
福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31・6F
東京都千代田区岩本町2-5-10
2-17-14, Iwamotocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8633, Japan.
221 East Selandia Lane, Carson, California 90746 USA

TEL 03 (3864) 1122 (代)
TEL 06 (6910) 1122 (代)
TEL 022 (716) 1122 (代)
TEL 052 (238) 1122 (代)
TEL 092 (461) 1122 (代)
TEL 03 (3866) 2266
TEL +81-3-(3866)-2260
TEL +1-310-329-6373
FAX 03 (3863) 6887
FAX 06 (6947) 1199
FAX 022 (716) 1124
FAX 052 (262) 2823
FAX 092 (461) 1123
FAX 03 (3863) 6875
FAX +81-3-(3866)-4447
FAX +1-310-329-0819